

Дроссель с обратным клапаном GR-QS-3/8

№ изделия: 192755

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	QS-3/8
Пневматическое подключение, канал 2	QS-3/8
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Опция со сквозным отверстием Линейный монтаж
Стандартный расход через дроссель	438 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	272 l/min
Рабочее давление	1 ... 9 bar
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Информация о материале, корпус	PBT с армированием
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла Сжатый воздух, фильтрованный, обогащенный маслом
Положение при сборке	Любое
Температура среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	68,5 g
Данные о материале, стопорное кольцо	ПОМ
Данные о материале, винт регулировки	Латунь Никелирование