

Клапан регулирования перепада давлений LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U

№ изделия: 192829

FESTO

Без манометра, с наружной резьбой и фитингом QS.
Эти продукты можно заказать только через Фесто-США
Снимается с производства, доступен до 2011 года.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---------------------------------------|
| Функция контроллера | Дифференциальное давление, постоянное |
| Пневматическое подключение, канал 1 | NPT1/16-27 |
| Тип крепления | Резьбовой |
| Входное давление 1 | 0 ... 9 bar |
| Температура окружающей среды | 0 ... 60 °C |
| Информация о материале, корпус | PBT с армированием |
| Рабочая среда | Фильтрованный сжатый воздух |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 17,5 g |
| Информация о материале, резьбовая часть | Латунь |