

Штуцер с цанговым соединением QS-F-G3/8-8

№ изделия: 193414

FESTO

наружная резьба с внешним шестигранником.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	6,2 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотнительное кольцо
Структура проекта	Возвратно-поступательный принцип
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	3
Пищевая безопасность	для декларации производителя
Температура окружающей среды	0 ... 150 °C
Авторизация	Germanischer Lloyd
Макс. момент затяжки	25 Nm
Вес продукта	23,3 g
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	для шлангов, наружный диаметр 8 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, корпус	Латунь Хромирование и никелирование
Информация о материале, уплотнение резьбы	FPM
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM