

Штекерная розетка с кабелем KMV-1-24-10-LED

№ изделия: 193456

FESTO

в сборе, для V-катушек.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочий режим дисплея	LED
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом М3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	620 g
Электрическое подключение	Розетка разъема Расположение контактов тип В по EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Подключение заземления	Имеется в наличии
Длина кабеля	10 m
Диаметр кабеля	6 mm
Структура кабеля	3x0,75
Класс защиты	IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал оплетки кабеля	PVC
Материал корпуса	PC
Материал электрического контакта	Бронза