


# Генератор вакуума VN-07-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

№ изделия: 193479

FESTO

Стандартный, глубокий вакуум, ширина 14 мм, T-образный с цанговым фитингом.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавала	0,7 mm
Монтажный шаг	14 mm
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Высокий вакуум Стандарт
Тип конструкции	T-образный
Рабочее давление для макс. скорости всасывания	2,1 bar
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Рабочее давление для макс. вакуума	4,7 bar
Макс. вакуум	88 %
Номинальное рабочее давление	6 bar
Макс. скорость всасывания относительно атмосферного давления	16 l/min
Продолжительность вентиляции при номинальном рабочем давлении	1,9 s
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	0 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	0,5 Nm
Вес продукта	22 g
Тип крепления	со сквозным отверстием с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	QS-6
Пневматическое подключение, канал 3	QS-6
Подключение вакуума	QS-6
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал сопла приемника	POM
Материал корпуса	POM с армированием
Материал сопла передатчика	Алюминиевый сплав
Материал фитинга	Латунь Никелирование