

Штекерная розетка с кабелем KMYZ-4-24-0,5-B

№ изделия: 193690

FESTO

Для быстродействующих распределителей




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип крепления | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2 |
| Положение при сборке | Любое |
| Вес продукта | 10 g |
| Электрическое подключение | Розетка разъема, угловая Кабель Прямоугольная форма, MSZC |
| Диапазон рабочего напряжения DC | 3 ... 36 V |
| Номинальное рабочее напряжение DC | 24 V |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C | 1 A |
| Подключение заземления | Нет в наличии |
| Длина кабеля | 0,5 m |
| Атрибуты кабеля | Стандарт |
| Структура кабеля | 2x0,35 |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 50 °C |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| Материал оплетки кабеля | PVC |
| Материал корпуса | PA |
| Материал электрического контакта | Бронза |