

# Штекерная розетка с кабелем KMYZ-4-24-2,5-B

№ изделия: 193691

FESTO

Для быстродействующих распределителей



## Таблица данных

| Характеристика                                | Значение  |
|---|---|
| Тип крепления                                 | На электромагнитном распределителе с центральным винтом M2                  |
| Положение при сборке                          | Любое   |
| Вес продукта                                  | 32 g  |
| Электрическое подключение                     | Розетка разъема, угловая<br>Кабель<br>Прямоугольная форма, MSZC             |
| Диапазон рабочего напряжения DC               | 3 ... 36 V  |
| Номинальное рабочее напряжение DC             | 24 V  |
| Допустимая токовая нагрузка при 40°C          | 1 A   |
| Подключение заземления                        | Нет в наличии   |
| Длина кабеля                                  | 2,5 m   |
| Атрибуты кабеля                               | Стандарт  |
| Структура кабеля                              | 2x0,35  |
| Класс защиты                                  | IP40  |
| Температура окружающей среды                  | -10 ... 50 °C   |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU RoHS   |
| UKCA marking (see declaration of conformity)  | To UK RoHS instructions   |
| PWIS conformity                               | VDMA24364-B2-L  |
| Замечания по материалу                        | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC      | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| Материал оплетки кабеля                       | PVC   |
| Материал корпуса                              | PA  |
| Материал электрического контакта              | Бронза  |