



# Баллонный цилиндр EB-325-95

№ изделия: 193788

FESTO

не требует обслуживания, без эффекта прерывистого движения  
(Stick-Slip-Effekt)



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | 325   |
| Требуемый диаметр установки              | 340 mm  |
| Ход                                      | 95 mm   |
| Макс. высота в выдвинутом положении      | 150 mm  |
| Макс. угол опрокидывания                 | 15 deg  |
| Макс. отклонение                         | 10 mm   |
| Мин. высота установки                    | 51 mm   |
| Режим работы                             | одностороннего действия   |
| Рабочее давление                         | 0 ... 8 bar   |
| Рабочая среда                            | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:4]                                    |
| Примечание по рабочей среде              | Операция смазывания невозможна  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии  |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 70 °C   |
| Усилие сброса                            | 300 N   |
| Вес продукта                             | 4.100 g   |
| Тип крепления                            | с внутренней резьбой  |
| Пневматическое присоединение             | G1/4  |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал гофр                            | NR/BR   |
| Материал корпуса                         | Сталь<br>Гальванизирован  |