

Узел фиксации DADL-EL-Q11-63

№ изделия: 1941568

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	63
Диапазон настройки угла поворота	55 ... 200 deg
Тип конструкции	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure МПа	0,3 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Operating pressure	43,5 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	2.380 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и центрирующей втулкой
Пневматическое присоединение	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Алюминий Твердое анодирование
Материал крышки корпуса	Алюминий Анодированный
Материал подшипника	Пластик
Материал диска	Алюминий Анодированный
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Режим работы	одностороннего действия тянущее действие