

Устройство подготовки воздуха, комбинация LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KA-A

№ изделия: 195177

FESTO

с блокировкой головки регулятора и манометром. Номинальное давление - 12 бар, воздух без обогащения маслом.





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Защелка привода | Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией |
| Позиция сборки | Вертикальный +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | полностью автоматический |
| Структура проекта | Модуль ответвления Фильтр-регулятор с манометром |
| Макс. объем конденсата | 43 см ³ |
| Кожух колбы | Металлический кожух стакана |
| Манометр | с манометром |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Входное давление 1 | 2 ... 12 bar |
| Стандартный номинальный расход | 5.200 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Окружающая температура | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 2.840 g |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое соединение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое соединение, канал 2 | G1/2 |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |
| Информация о материале стакана | PC |