

Устройство подготовки воздуха, комбинация LFRS-3/4-D-DI-MAXI-KB-A

№ изделия: 195193

FESTO

с блокировкой головки регулятора и манометром. Номинальное давление - 12 бар, воздух без обогащения маслом.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Maxi
Серия	D
Защелка привода	Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией
Позиция сборки	Вертикальный +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Модуль ответвления Отсечной клапан Фильтр-регулятор с манометром
Макс. объем конденсата	43 см ³
Кожух колбы	Металлический кожух стакана
Манометр	с манометром
Диапазон давления управления	0,5 ... 12 bar
Входное давление 1	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	7.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-10 ... 60 °C
Окружающая температура	-10 ... 60 °C
Вес продукта	3.740 g
Тип крепления	Опция Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое соединение, канал 1	G3/4
Пневматическое соединение, канал 2	G3/4
Информация о материале, корпус	Цинковая штамповка
Информация о материале стакана	PC