

Круглый цилиндр CRHD-32- -PPV-A-MQ

№ изделия: 195507

FESTO

Стойкий к коррозии круглый цилиндр, передняя крышка с наружной резьбой, гладкая задняя крышка с 4 резьбовыми отверстиями.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	10 ... 500 mm
Диаметр поршня	32 mm
Демпфирование	PPV: регулируемое пневматическое демпфирование с обеих сторон
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Поршень Шток
Определение позиции	Для герконов
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Длина демпфирования	17 mm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
Перемещаемая масса при ходе 0 мм	106 g
Дополнительный коэффициент массы на 10 мм хода	9 g
Базовый вес на 0 мм хода	640 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	26 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Материал крышки	Легированная сталь, нержавеющая
Материал уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая