

Датчик давления SDE-16-10V/20MA

№ изделия: 19564

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Стоек к короткому замыканию	Да
Измеряемая переменная	Избыточное давление
Метод измерения	с пьезодатчиком давления
Аналоговый выход	0 - 10 V 0 - 20 mA
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	12 ... 30 V
Рабочая среда	Фильтрованный сжатый воздух, фильтрация 40 мкм
Обозначение по CE	nach EU-EMV-Richtlinie
Класс защиты	IP65
Окружающая температура	0 ... 85 °C
Вес продукта	120 g
Диапазон измерения давления	0 ... 16 bar
Точность, FS	1 %
Электрической соединение	Разъем M12x1 4-пиновый
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое соединение	G1/4
Информация о материале, корпус	Алюминий Анодированный