

Пневматический интерфейс CPX-GR-CPA-10

№ изделия: 195710
Продукт будет снят с производства

FESTO

для модульного электрического терминала CPX.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2017 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Присоединение пневмоостровов	Тип 12, CPA10
Диагностика	- Обрыв кабеля в катушке соленоида - Короткое замыкания в распределителе - Перенапряжение клапанов
Макс. количество распределителей	24 моностабильных клапана
Светодиодные индикаторы	- 1 группа диагностики - Поканальный статус распределителей
Параметры конфигурации	Контроль обрыва провода / канала Контроль короткого замыкания Контроль напряжения нагрузки Нерабочий режим по каждому каналу Силы по каждому каналу Отказоустойчивость по каждому каналу
Защита (при коротком замыкании)	Внутренний электронный защитный предохранитель для выхода на клапан
Диапазон рабочего напряжения DC	20,4 ... 26,4 V
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	Типично 15 mA (питание для электроники) Типично 30 mA (питание нагрузки для распределителя)
Макс. электропитание на каждый канал	0,2 A
Макс. суммарный ток на каждый модуль	4 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Электрическая развязка канал - внутренняя шина	Да, при дополнительном подводе питания
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	150 g
Электрическое подключение	Fieldbus
Информация о материале, корпус	PA с армированием