


# Пневматический интерфейс CPX-GP-03-4,0

№ изделия: 195738

FESTO

Соединяет пневмоостров VIMP/VIFB Midi/Maxi с модульным электрическим терминалом CPX.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Присоединение пневмоостровов	Тип 03, MIDI/MAXI
Диагностика	- Перенапряжение клапанов
Макс. количество распределителей	26 для моностабильных клапанов
Светодиодные индикаторы	- 1 группа диагностики - Поканальный статус распределителей
Параметры конфигурации	Отказоустойчивость по каждому каналу Силы по каждому каналу Нерабочий режим по каждому каналу Контроль модуля
Защита (при коротком замыкании)	Внутренний электронный защитный предохранитель для выхода на клапан
Диапазон рабочего напряжения DC	21,6 ... 26,4 V
Собственное потребление тока при рабочем напряжении	Типично 15 мА (питание для электроники) Типично 30 мА (питание нагрузки для распределителя)
Макс. электропитание на каждый канал	0,2 A
Макс. суммарный ток на каждый модуль	4 A
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Электрическая развязка канал - внутренняя шина	Да, при дополнительном подводе питания
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	390 g
Электрическое подключение	Fieldbus
Информация о материале, крышки	Сталь
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление