


# Розетка для кабеля ASI-SD-FK180

№ изделия: 196089

FESTO

Для ленточного кабеля AS-i, профиль повернут на 180°



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	6,2 g
Электрическое подключение	2-пин Розетка разъема, прямая
Диапазон рабочего напряжения DC	$\leq 75 \text{ V}$
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 60 \text{ V}$
Допустимая нагрузка по току	3 A
Поперечное сечение терминала	1,5 mm <sup>2</sup>
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Температура хранения	-30 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA
Материал электрического контакта	Бронза