

Цоколь под пайку PCBC-A-10

№ изделия: 197261

FESTO

Для соединительных и коллекторных блоков MNA1-P...-PI и MNP1-P...-PI
Объем поставки 10 штук




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип крепления	С паяным основанием
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	5 g
Размер контейнера	10
Электрическое подключение	2-пин
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-40 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA