

Опорная стойка CRLMC-32

№ изделия: 197320

FESTO

для типа CRHD



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Вес продукта	112 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	электролитически полированный Легированная сталь
Материал подшипника	Пластик