

Пневмоостров МН1

№ изделия: 197334

FESTO

С миниатюрными распределителями



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	2/2 Н.З., моностабильный 3/2 Н.З., моностабильный 3/2 Н.О., моностабильный
Размер клапана	10 mm
Макс. стандартный номинальный расход	10 л/мин при 10 мм
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
Сертификационный департамент	UL МН19482
Условный проход	0,9 mm
Функция быстрого выхлопа	дресселирующий
Тип уплотнения	мягкий
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с пружинным возвратом
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	прямой
Отображение статуса сигнала	LED
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение AC	24 V
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V 5 V 12 V
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура среды	-5 ... 40 °C
Класс защиты	IP40 IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 40 °C
Электрическое подключение	Индивидуальное подключение Многополюсный разъем
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Тип управления	электрический
Макс. количество распределителей	24
Структура пневмоострова	Фиксированный шаг