

Пневмоостров MН2

№ изделия: 197335

FESTO

С быстродействующими распределителями.
Снимается, доступен до конца 2007
Чтобы конфигурировать, сначала добавьте продукт в корзину покупок.
В зависимости от конфигурации, приведенные в таблицах
технические данные и соответствующие принадлежности могут не
совсем точно подходить к данному продукту.



Примерное
представление

Таблица данных

~ConfIndependentDatasheet

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2 нормально закрытый, моностабильный 3/2 нормально открытый, моностабильный
Стандартный номинальный расход	100 l/min
Пневматический рабочий канал	M5
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	Индивидуальное подключение Multipol
Макс. число позиций распределителя	10
Окружающая температура	-5 ... 40 °C
Ширина	10 mm
Класс защиты	IP40 IP65
Условный проход	2 mm
Размер решетки	14 mm
Функция выхлопа	дросселирующий
Тип воздействия	электрический
Структура проекта	Переливной тарельчатый клапан
Тип пилотного управления	прямой
Структура пневмоострова	Фиксированный шаг
Индикатор позиции переключения	Да, с розеткой
Пригодность для работы с вакуумом	Да
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V 5 V 12 V
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура среды	-5 ... 40 °C
Замечание по материалу	Не содержит медь и PTFE