


# Плита для блочного монтажа MHA2-PR10-3-M5-PI-D25

№ изделия: 197469

FESTO

со штекером в основании и многополюсным разъемом, для стыковых распределителей MHA2-....-PI

Снимается, доступен до конца 2007



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Макс. число позиций распределителя	10
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Метод крепления на плате	со сквозным отверстием с верхней рейкой
Метод крепления распределителя	с внутренней резьбой
Пневматические каналы 1/33	M7
Пневматическое соединение, канал 2	M5
Пневматические каналы 3/11	M7
Замечание по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале монтажной плиты	Обработанный алюминиевый сплав