

Глушитель U-E-1/4

№ изделия: 197476

Продукт будет снят с производства

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Эти продукты можно заказать только через Фесто-Корея

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочее напряжение, генератор вакуума	0 ... 8 bar
Расход в атмосферу	3.200 l/min
Уровень звукового давления	77 dB(A)
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	11,4 g
Пневматическое присоединение	PT1/4
Информация о материале, встроенный амортизатор	PE
Информация о материале, резьбовая часть	PE