

Осушитель воздуха мембранный LDM-1-D-MAXI-600

№ изделия: 197516

FESTO

для сухого и чистого воздуха.

Снимается, доступен до конца 2006

Внимание: Чтобы гарантировать долгую и безаварийную службу устройства, воздух следует очистить с помощью микрофильтра 0, 01 μm (оставшиеся частички < 0,1 μm, содержание масла t < 0,1 мг на кубометр)!




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Размер | Maxi |
| Серия | D |
| Позиция сборки | Вертикальный +/- 5° |
| Структура проекта | Мембранный осушитель |
| Входное давление 1 | 3 ... 8,5 bar |
| Стандартный номинальный расход | 600 l/min |
| Рабочая среда | Класс чистоты воздуха 1:7:1 по ISO 8573-1 |
| Снижение точки росы под давлением | 13 °C |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -20 ... 55 °C |
| Температура среды | 5 ... 50 °C |
| Окружающая температура | 5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 1.860 g |
| Тип крепления | Опция Линейный монтаж с принадлежностями |
| Пневматическое соединение, канал 1 | G1 |
| Пневматическое соединение, канал 2 | G1 |
| Замечание по материалу | Содержит PWIS частички. |
| Информация о материале, корпус | Цинковая штамповка |
| Информация о материале стакана | Обработанный алюминиевый сплав |