

# Глушитель UO-1/4

№ изделия: 197584

FESTO

Для вакуумных эжекторов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Открытый глушитель
Operating pressure МПа	0 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	8 g
Пневматическое присоединение	G1/4
Материал вставки глушителя	PE
Материал резьбовой заглушки	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)