

Спиральный полимерный шланг PUN-4X0,75-S-0,5-BL

№ изделия: 197587

FESTO

Очень гибкий, стойкий к гидролизу в большой степени



Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	0,5 m
Наружный диаметр	4 mm
Длина блока	0,184 m
Внутренний диаметр	2,6 mm
Диаметр катушки	25 mm
Кол-во обмоток	20
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта	13 g
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 4 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 3 мм для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 3 мм
Цвет	голубой
Твердость по Шору	D 52 +/- 3
Материал шланга	TPE-U(PU)