

# Спиральный полимерный шланг PUN-12X2-S-2-SW

№ изделия: 197615

FESTO

Очень гибкий, стойкий к гидролизу в большой степени



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	2 m
Наружный диаметр	12 mm
Длина блока	0,452 m
Внутренний диаметр	8 mm
Диаметр катушки	95 mm
Кол-во обмоток	20
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 10 bar
Авторизация	TÜV
Сертификационный департамент	B 013277 0506 00
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-35 ... 60 °C
Вес продукта	420 g
Пневматическое присоединение	Для цангового соединения с наружным диаметром 12 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 52 +/-3
Материал шланга	TPE-U(PU)