

# Спиральный полимерный шланг PPS-6-7,5-1/4-BL

№ изделия: 19796

FESTO

С 2-мя штуцерами и уплотнительными кольцами, полиамид (не одобрен для использования в пищевой промышленности).



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Рабочая длина	7,5 m
Наружный диаметр	7,8 mm
Длина блока	0,43 m
Внутренний диаметр	6,2 mm
Диаметр катушки	75 mm
Кол-во обмоток	43
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 17,2 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Номинальный момент затяжки	11 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	298 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Наружная резьба G1/4
Цвет	голубой
Материал соединительной резьбы	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
материал защиты от изгиба	Сталь Гальванизирован
Материал шланга	Полиамид 12