

Розетка с ниппелем KDV-РК-4

№ изделия: 208380

FESTO

для многоканального соединения пневмошлангов с внутренним диаметром 2, 3 и 4 мм.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 3,4 mm |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Пневматическое присоединение | Для шлангов с наружным диаметром 6 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |