

Дроссель с обратным клапаном GR-3/4

№ изделия: 2103

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	Функция дросселирования в одном направлении
Пневматическое подключение, канал 1	G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	G3/4
Элемент настройки	Рифленный винт
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием
Стандартный расход через дроссель	3.300 l/min
Стандартный расход в направлении обратного клапана	4800 l/min
Рабочее давление	0,3 ... 15 bar
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Положение при сборке	Любое
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	938 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)