

Плита с аэростатическим подшипником ATBT-100-250

№ изделия: 2109869

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	100
Длина подшипника	250 mm
Положение при сборке	горизонтально
Тип крепления	С гайками для щели
Пневматическое присоединение	G1/4
Рабочее давление	≤ 2 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура окружающей среды	10 ... 50 °C
Температура среды	10 ... 50 °C
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Вес продукта в зависимости длины	3,6 kg/m
Твердость по Шору	D 80 +/-5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Макс. нагрузка на поверхность при работе	400 kg/m ²
Повторяемость высоты полета	±10 μm
Плоскостность, регулируемая	60 μm
Плоскостность, при монтаже	110 μm