


# Осевой набор EAMM-A-D32-35A-40P

№ изделия: 2207441

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Передаваемый момент	4 Nm
Вес продукта	160 g
Код интерфейса, привод	D32C
Код интерфейса, двигатель	35A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)