

Поворотная цапфа, модуль DAMT-V1-50-A

№ изделия: 2214909

★ Линейка основной продукции

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 15552 (до сих пор также VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	602,2 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Сталь Гальванизирован
Материал фланца с цапфой	сталь, гальванизированная
Материал зажимной детали	сталь, гальванизированная
Материал штока	Легированная сталь, нержавеющая