

Полимерный пневмошланг PL-9-BL

№ изделия: 2238

FESTO

Для штуцеров CK и N

Максимальное давление допустимо при максимальной температуре.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	11,6 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	85 mm
Внутренний диаметр	9 mm
Рабочее давление в зависимости от температуры	0 ... 7 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-10 ... 35 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,049 kg/m
Цвет	голубой
Твердость по Шору	A 85 +/-3
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, шланги	PVC-P