

Фланцевый манометр FMA-63-0,25-C

№ изделия: 225783

FESTO

С индикацией в бар и psi.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон индикации [бар]	0 ... 0,25 bar
Display range	0 ... 3,6 psi
Соответствует стандарту	EN 837-3
Номинальный размер манометра	63
Тип крепления	Установка передней панели
Рабочая среда	Среда Газообразная среда
Рабочее давление	0 ... 0,25 bar
Фактор переменной нагрузки	0,9
Фактор длительности нагрузки	0,75
Класс точности измерения	1,6
Класс защиты	IP43
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Положение штуцера	По центру сзади
Пневматическое присоединение	G1/4
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Материал корпуса	Сталь
Материал экрана	PMMA
Материал монтажного кольца	Сталь
Материал винтов	Сталь
Вес продукта	120 g
Примечание по рабочей среде	Без ацетилена Без кислорода