



# Глушитель U-3/4

№ изделия: 2311

★ Линейка основной продукции

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	17.600 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	85 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	83 g
Пневматическое присоединение	G3/4
Материал вставки глушителя	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)