

Поводок DARD-L1-18-M

№ изделия: 2349274

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	18
Радиальное отклонение +/-	2,5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	400 N
Вес продукта	94 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптера	Алюминий Анодированный
Материал монтажного штифта	Сталь
Материал втулки	Алюминий Анодированный
Материал шарнира	РА с армированием
Материал винтов	Сталь с покрытием