

Поводок DARD-L1-32-M

№ изделия: 2349276

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Радиальное отклонение +/-	2,5 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/-	1.300 N
Вес продукта	275 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал адаптера	сталь, гальванизированная
Материал монтажного штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал втулки	сталь, гальванизированная
Материал шарнира	сталь, гальванизированная
Материал винтов	Сталь с покрытием