

Поводок DARD-L1-50-M

№ изделия: 2349278

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 50 |
| Радиальное отклонение +/- | 4 mm |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Длительная макс. допустимая нагрузка в направлении усилия +/- | 3.150 N |
| Вес продукта | 960 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал адаптера | сталь, гальванизированная |
| Материал монтажного штифта | Сталь |
| Материал втулки | сталь, гальванизированная |
| Материал шарнира | сталь, гальванизированная |
| Материал винтов | Сталь с покрытием |