

Прецизионный регулятор давления LRP-7.0-6

№ изделия: 2418761

FESTO

без манометра.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	40
Серия	LR
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Пилотный прецизионный мембранный регулятор
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Манометр	Подготовка для G1/8
Operating pressure МПа	0,1 ... 0,8 МПа
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Диапазон давления управления	0,1 ... 6 bar
Макс. гистерезис давления	0,02 bar
Стандартный номинальный расход	240 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	200 g
Тип крепления	Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями
Присоединение манометра	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	Для монтажного диаметра 7 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для монтажного диаметра 7 мм
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминий
Материал мембраны	NBR