

# Зажимная втулка EAMH-50-8-C13.6

№ изделия: 2428480

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	6.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,4 kgmm <sup>2</sup>
Вес продукта	16 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)