

Поворотный затвор пищевой VZFB-A-11/2"-CC-V2V2E

№ изделия: 2461329

Продукт будет снят с производства

Nominal width 11/2", with clamp ferrule, ASME-BPE, EPDM, material 1.4301.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип конструкции | 2-ходовая поворотная заслонка |
| Тип управления | Ручное |
| Тип уплотнения | мягкий |
| Положение при сборке | Любое |
| Тип крепления | Линейный монтаж |
| Присоединение запорного клапана | Зажим/зажим |
| Номинальный внутренний диаметр DN | 1 1/2" |
| Направление потока | реверсивный |
| Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура | 10 |
| Приводной момент | 10 Nm |
| Основан на стандарте | ASME BPE |
| Среда | Вода Нейтральные жидкости |
| Температура среды | -10 ... 120 °C |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Безопасны для пищевых продуктов | См. Дополнительную информацию о материале |
| Материал корпуса | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала корпуса | 1.4301 |
| Материал диска | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала диска | 1.4301 |
| Материал вала | Легированная сталь, нержавеющая |
| Номер материала вала | 1.4301 |
| Вес продукта | 1.200 g |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 - Высокая стойкость к коррозии |