

Поворотный затвор пищевой VZFB-D-50-WW-V4V4E

№ изделия: 2464100

Продукт будет снят с производства

Nominal width DN50, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4404.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2022 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовая поворотная заслонка
Тип управления	Ручное
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Сварочные концы/сварочные концы
Номинальный внутренний диаметр DN	50
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	10
Приводной момент	14 Nm
Основан на стандарте	DIN 11851
Среда	Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-10 ... 120 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала корпуса	1.4404
Материал диска	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала диска	1.4404
Материал вала	Легированная сталь, нержавеющая
Номер материала вала	1.4404
Вес продукта	1.600 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии