

Набор опор EADP-ES-R3-25

№ изделия: 2721599

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Диапазон настройки угла поворота	0 ... 325 deg
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции, JO	1 kgcm ²
Вес продукта	210 g
Тип крепления	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал упоров	Беррилевая бронза, никелированная
Материал фланца	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал скобы	Алюминиевый сплав Анодированный