

Параллельный набор EAMM-U-70-D32-52B/C-96-S1

№ изделия: 2781778

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	70
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	118 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,18 Nm
Передаваемый момент	7 Nm
Вес продукта	1.820 g
Код интерфейса, привод	D32B
Код интерфейса, двигатель	52B 52C
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)