

Тройник с цанговым зажимом NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

№ изделия: 2839867

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Тип крепления	Резьбовой
Вес продукта	25 g
Электрическое присоединение 1	Прямая розетка, M12x1, 5-пиновая, A-закодирован
Электрическое присоединение 2	Прямая розетка, M12x1, 5-пиновая, A-закодирован
Электрическое подключение 3	Прямой разъем, M12, 5-контактный, A
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	1,5 kV
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	TPE-U(PUR)
Цвет корпуса	Черный
материал накидной гайки	Цинковая штамповка Никелирование
Материал уплотнений	FPM
Материал электрического контакта	Медный сплав Позолочен