

Фланец электродвигателя EAMF-A-77A-80G-S1

№ изделия: 2933286

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	484 g
Код интерфейса, двигатель	80G
Код интерфейса, корпус муфты	77A
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)