

Клапан VOFD-L35T-

№ изделия: 2956784

FESTO

directly controlled, 3.5 mm nominal width.



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2, закрытый, моностабильный, полуавтоматический 3/2 Н.З., моностабильный
Тип управления	электрический
Ширина	51 mm
Стандартный номинальный расход	406 l/min
Operating pressure MPa	0 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	0 ... 8 bar
Тип конструкции	Тарельчатый клапан с прямым управлением
Тип сброса	механическая пружина
Класс защиты	IP65
Условный проход	3,5 mm
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый Нет Толкающий
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	неревверсивный
Пригодность для работы с вакуумом	Нет
значение b	0,15
значение C	1,8 l/sbar
Коэффициент расхода Kv	0,32 m3/h
Коэффициент расхода Kv на выхлопе	0,32 m3/h
Стандартный номинальный расход 2-3	440 l/min
Время выключения	60 ms
Время включения	40 ms
Рабочая среда	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура среды	-50 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-50 ... 60 °C
Вес продукта	390 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR VMQ
Материал корпуса	Алюминий с покрытием Легированная сталь, нержавеющая