



# Распределитель с электроуправлением MZH-3-0,4-LED

№ изделия: 30217

FESTO

Micro-Pneumatic, с электромагнитной катушкой и вспомогательным ручным управлением, без штекерной розетки.



## Таблица данных

| Характеристика                            | Значение  |
|---|---|
| Функция распределителя                    | 3/2 Н.З., моностабильный                        |
| Стандартный номинальный расход            | 4 l/min   |
| Рабочее давление                          | 0 ... 7 bar                                     |
| Структура проекта                         | Тарельчатое седло                               |
| Класс защиты                              | IP40<br>с розеткой                              |
| Условный проход                           | 0,4 mm  |
| Тип пилотного управления                  | прямой  |
| Время выключения                          | 13 ms   |
| Время включения                           | 5 ms  |
| Рабочий цикл                              | 100%  |
| Характеристики катушки                    | 24V DC: 0,55W                                   |
| Рабочая среда                             | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла |
| Температура среды                         | -5 ... 50 °C                                    |
| Температура окружающей среды              | -5 ... 50 °C                                    |
| Вес продукта                              | 20 g  |
| Тип крепления                             | со сквозным отверстием                          |
| Пневматическое подключение, канал 1       | Монтажная плата                                 |
| Пневматическое подключение, канал 2       | Монтажная плата                                 |
| Пневматическое подключение, канал 3       | Монтажная плата                                 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR   |
| Информация о материале, корпус            | Алюминиевое литье под давление                  |