

Соединительный кабель KDI-SB202-BU25

№ изделия: 30437

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Диапазон рабочего напряжения AC	$\leq 300\text{ V}$
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C -30 ... 80 °C
Вес продукта	210 g
Электрическое подключение	Прямая розетка / прямая розетка M12x1 / Sub-D 5-пин / 25-пин
Структура кабеля	4 x 0,14 mm ²
Диаметр кабеля	4,5 ... 6,5 mm
Длина кабеля	5 m
Тип крепления	С гайкой Клипса
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Информация о материале, корпус	PBT
Информация о материале, оплетка кабеля	PUR
Информация о материале, разъем	Медный сплав Позолочен