

Фланец с осью SZB-50

№ изделия: 30629

FESTO

для цилиндра DZH, широкая сторона, подходящие опорные стойки
LBZB, LN.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	430 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная